

# cmos-magview

## Technische Spezifikationen



Gerätetyp	Sensorgroße (mm <sup>2</sup> )	Visualisierung	Sensortypen	Feldbild, quantitativ (nur für Typ B & C)	Auflösung, geometrisch (µm) Für 80% zentral	Präzision, geometrisch (µm) Für 80% zentral
S	20,5 x 15,5	X	A, B, C, D, (E)	X	25 (5MPx), 15 (10MPx)	20
L	60 x 45	X	A, B, (C)	(X)	70 (5MPx)	100
M						
XL	60 x 45	X	A, B, C	X	60 (5MPx), 30 (10MPx)	30

Gerätetyp	USB 2.0   USB 3.0	Netzbuchse	U_Netzteil (VAC)	U_Eingang (VDC)	I_Eingang_Min (A)	L x B x H (cm)	Gewicht (kg)
S	X   X	XLR	100 - 240	12	3	23 x 15 x 6	2,1
L	X   -	XLR	100 - 240	12	3	28,5 x 15 x 13,5	4,5
M							
XL	X   X	XLR	100 - 240	12	3	52 x 25,5 x 10,5	6,5

Your partner for magnetism and lead testing



### Kontakt & Informationen

Matesy GmbH  
Lößstedter-Str. 101-103  
D-07749 Jena  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 03641 79799 00  
Fax: +49 (0) 03641 79799 01  
E-Mail: info@matesy.de  
Web: www.matesy.de



# cmos-magview

## Technische Spezifikationen



Sensortypen	Visualisierung	Feldbild (quantitativ)	Sättigung (mT)	Feldauflösung (mT) bei 20x Bildmittlung	Feldpräzision (80% zentral)	Einzelbilder (für 5MPx Kamera)	Typische Prüflinge
A	X	-	± 2 mT		-	2	geringe Feldstärke
B	X	X	± 65 mT	0,5 mT	< 5%	2	Hartmagnetika
C	X	X	± 125 mT	0,9 mT	< 5%	2	Hartmagnetika
D	X	-	± 6 mT (Bias)		-	2	Weichmagnetika

Systemvoraussetzungen	
Windows	7, 8, 8.1, 10
Grafikkarte	Ja
RAM	4 GB
Harddisk	1 GB
Schnittstelle	USB 2.0   USB 3.0
Anzeigaufösung	1920px x 1200px (24")

Betriebsumgebung   Handling
Labor, staubarm
Einsatztemperatur von 25°C ± 10 K
Lagertemperatur von 25°C ± 25 K
Tischgerät für Nutzung am PC
Händische Auflage des Prüflings auf Sensor

Abstand Sensor-Prüfling
ohne Schutzfolie 5 µm
mit Schutzfolie 55 µm
(abhängig von Prüflingsoberfläche)

Your partner for magnetism and lead testing



### Kontakt & Informationen

Matesy GmbH  
Löbstedter-Str. 101-103  
D-07749 Jena  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 03641 79799 00  
Fax: +49 (0) 03641 79799 01  
E-Mail: info@matesy.de  
Web: www.matesy.de

